

### 应用

用于制药、化学和食品工业  
用于在实验室调查后送往生产厂的粉末、颗粒和小浓缩批量生产

### 特点

由不锈钢AISI 304制成  
它有两个垂直的装载入口和一个卸载孔,用硅垫圈的隔离盖保护  
带18r.p.m.恒速摇动装置的发动机组

### 控制面板

Start 开始按钮  
Stop 停止按钮  
容器定位器按钮  
设置定时器工作时间:1-99.9h



VS-50 型号

### 型号

Model	Part no.	Volume Liters	Load capacity (50%) Liters	RPM	Height / Width / Depth (external cm)	Power W	Weight Kg
VS-5	5810100	5	2,5	18	58 72 37	550	47
VS-8	5810101	8	4	18	64 81 37	550	52
VS-50	5810102	50	20	15	130 150 50	750	250

### 备用件

硅酮垫圈适用于 VS-5, VS-8 和 VS-50  
Part No. 5810110 (Unit).