



## 特殊的实验室研磨仪器

### 批量处理仪器:



#### WCG75E

这款破碎研磨机包含两部分，分开的容器配件能更好的实现各自的功能。

- 破碎组件：主要用于破碎，0.7L 工作容积，两片集成刀片，盖子上带有两个安全的开孔，用于操作过程中添加原料
- 研磨组件：主要用于研磨，0.7L 工作容积，三片集成刀片，带把手和密封盖

#### 技术参数

- 破碎组件，0.7L 工作容积
- 研磨组件：主要用于研磨，0.7L 工作容积
- 开关设置：关-开-脉冲
- 电源要求：230V-50/60HZ-1.75A
- 底座：聚碳酸酯透明材质
- 容器：聚碳酸酯透明容器
- 电源线：152.4cm
- 重量：5.2Kg
- 高度：25.4cm
- 认证：符合UL、CE认证




#### FPC99 实验室研磨机

- 0.5HP耐热带电机
- 易清洁的，平齐的面板
- 双操作模式：连续式和脉冲式
- 2.4L易清洗聚碳酸酯容器和盖子
- 不锈钢驱动箭杆(无负荷时)

#### 技术参数

- 容量：2.4L
- 开关设置：关-开-脉冲
- 转速：1795RPM
- 电源要求：220V/50HZ/4.3A
- 容器：聚碳酸酯透明容器
- 电源线：182.4cm
- 高度：38.7cm
- 重量：9.5Kg
- 认证：UL、CUL




### DMX20M/DME20M 实验室混合



- 双速、商用电机、坚固的底座、抗震橡胶衬垫
- 终生密封的球形轴承
- 易清洁的可拆卸面板
- 两款搅拌浆：蝴蝶式搅拌浆实心，搅拌浆
- 0.83L不锈钢容器

#### 技术参数

- 开关设置：关-开-脉冲式
- 电源要求：230V-50/60HZ-0.5A
- 底座：铝合金、印模铸造外层
- 容器：0.83L不锈钢杯子
- 轴承：密封球形轴承、终生润滑
- 总高度：48.26cm
- 重量：5.6Kg
- 认证：通过UL、NSF (DMX20M); CE (DME20M)



### 订货信息

货号	说明
CAC20	搅拌容器，不锈钢材质，用于DMX20M/DME20M
CAC08	蝴蝶搅拌浆
CAC09	实心搅拌浆，用于DMX20M/DME20M