



## Catalog# ATS1026

空气过滤器与调节器（配备数字表，用于设置流化床入口空气压力）。该装置可将供气中的颗粒物过滤至 10 微米，并捕获管路中的水分或油分。所有捕获的液体将自动从底部排出。包含壁挂支架及出口接头，用于快速连接 3/8 英寸/9.5 毫米管道至流化浴。

客户需根据  
实际需求获  
取进气接头

**Customer will  
need to obtain  
inlet air fitting  
based on their  
requirements**

**Install Outlet air  
3/8"(9.5mm) OD  
tube fitting**

安装排气口 3/8  
英寸 (9.5 毫米)  
外径管道接头。

安装组件时，  
请观察气流指  
示器。

**Observe air flow  
indicator when  
installing  
components**

**Remove blanking  
plug & install  
digital meter**

移除盲塞  
并安装数  
字表

